

Jednotka pohonu guľového ventilu VZBM-A-2"-RP-25-F-3L-B2-PA80

číslo dielca: 8070257

FESTO

Mosadz, s dvojčinným pohonom DFPD, 3/2- cestný, menovitá šírka 2",
PN25, závit EN 10226-1.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Konštrukčné vyhotovenie | 3-cestný guľový ventil Výkyvný pohon |
| Typ ovládania | pneumatický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Prípoj procesného ventilu | Rp2 |
| Ukazovateľ stavu spínania | Smer drážky = smer prietoku |
| Menovitý priemer DN | 50 |
| Pracovný tlak | 5,5 ... 8 bar |
| Menovitý tlak procesného ventilu | 25 |
| Médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Tlakový rosný bod 10°C pod teplotou okolia popr. Média Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Teplota média | -20 ... 130 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Prietok Kv typ L | 292 m ³ /h |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Materiál telesa | Poniklovaná mosadz |
| Číslo materiálu pre teleso | CW617N |
| Materiál tesnení | HNBR PTFE |
| Materiál gule | Mosadz, pochrómovaná |
| Číslo materiálu pre guľôčku | CW614N |
| Materiál hriadeľa | Mosadz |
| Číslo materiálu pre hriadeľ | CW614N |
| Hmotnosť výrobku | 7.807 g |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |