

# Jednotka pohonu guľového ventilu VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3L-B2-PB20

číslo dielca: 8070266

FESTO

Mosadz, s jednočinným pohonom DFPD, 3/2-cestný, menovitá šírka 1/4", PN25, závit EN 10226-1.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	3-cestný guľový ventil Výkyvný pohon
Typ ovládania	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp1/4
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
Menovitý priemer DN	8
Pracovný tlak	5,5 ... 8 bar
Menovitý tlak procesného ventilu	25
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Tlakový rosný bod 10°C pod teplotou okolia popr. Média Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-20 ... 130 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Prietok Kv typ L	5,9 m <sup>3</sup> /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Číslo materiálu pre teleso	CW617N
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál gule	Mosadz, pochrómovaná
Číslo materiálu pre guľôčku	CW614N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu pre hriadeľ	CW614N
Hmotnosť výrobku	1.957 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou