


# Obslužné zariadenie CDSB-A1

číslo dielca: 8070984

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka vedenia	3 m
Užívateľská pamäť	3 GB
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	1,77"
Rozsah pracovného napätia DC	4,5 ... 5,5 V
Rozlíšenie displeja	128x160 Pixel
Osvedčenie	RCM Mark
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	nekondenzujúci max. 95 % pri 60 °C
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	36,6 g
USB rozhranie, pripojovacia technika	USB 2.0 typ B mini
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA6 - zosilnený
Miesto použitia	Len s CMMT, CPX-E-CEC
Rozmery Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm