



# Pridržiavacia brzda DACS-40-A-S

číslo dielca: 8072773

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Druh upnutia so smerom účinku	obojsstranne uchytenie pružinou, uvoľnenie stlačeným vzduchom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Bezpečnostná funkcia	Držanie a zastavenie pohybu
Výkonnostná úroveň (PL)	Zastavenie, státie, blokovanie pohybu / Kategória 1, Výkonnostná úroveň c
Pracovný tlak Mpa	0,38 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	3,8 ... 8 bar 55,1 ... 116 psi
Max. prípustný skúšobný tlak	8 bar
Minimálny uvoľňovací tlak	3,8 bar
na uchopenie valcového materiálu	40 mm
Osvedčenie	TÜV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o strojoch
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre strojové zariadenia
Oddelenie vydávajúce certifikát	TÜV CA 697
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Statická prídržná sila	17.000 N
Hmotnosť výrobku	34.500 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom
Uvoľňovacie pripojenie, zverná jednotka	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Oceľ
Materiál zvernej čeľuste	nástrojová oceľ
Materiál piestu	Oceľ