

Tlmič nárazov DYSS-G8-2-4-Y1F

číslo dielca: 8073911

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	2
Zdvih	4 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	0,5 m/s
Krátky nastavovací čas	0,5 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Dĺžka tlmenia	4 mm
Maximálna nárazová sila	60 N
Max. uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Max. spotreba energie na zdvih	0,1 J
Max. spotreba energie za hodinu	270 J
Max. zvyšková energia	0,003 J
sila na návrat (spätný pohyb)	0,7 N
Hmotnosť výrobku	3,9 g
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ