

# Konštrukčná zostava adaptéra DHAA-G-R3-32-B19-50

číslo dielca: 8079210

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiál dosky adaptéra	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná