


Manometer

PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

číslo dielca: 8081401

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 16 bar
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	1,6
Spôsob ochrany	IP65
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Teplota média	-40 ... 200 °C
Teplota okolia	-40 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiály v kontakte s médium	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál závitového čapu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa	ABS vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál okienka	PC
Farba púzdra	strieborný
Hmotnosť výrobku	160 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík