

# Priestorový portál YXMR-2

číslo dielca: 8082256

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota  |
|---------------------------------------|--|
| Požadovaná rovinnosť montážnych plôch | 0,1 mm/m   |
| montážna poloha                       | vodorovne  |
| Konštrukčné vyhotovenie               | System priestorového portálu<br>s elektrickými a pneumatickými modulmi pohonov |
| Spínacia doba                         | 100 %  |
| LABS - konformita                     | VDMA24364 - zóna III   |
| Teplota skladovania                   | -10 ... 60 °C  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu             | 0 - 90 %   |
| Teplota okolia                        | 10 ... 45 °C   |
| Interval údržby                       | 2.500 km   |
| Materiálový údaj                      | zhoda s RoHS   |
| Materiál dosky adaptéra               | Hliník, eloxovaný  |
| Materiál upevňovacieho uholníka       | Hliník, eloxovaný<br>Pozinkovaná oceľ  |
| Materiál energetických reťazí         | PA - zosilnený   |