


Axiálna montážna sada EAMM-A-T42-55A

číslo dielca: 8082614

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	43 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3,2 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	8,5 Nm
Hmotnosť výrobku	328 g
Kód rozhrania, pohon	T42
Kód rozhrania, motor in	55A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS