


Napojenie pneumatiky

VABA-S6-1-X1-3V-CB

číslo dielca: 8082879

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie ventilového terminálu	Typ 44, VTSA
Diagnostika	Zlomený kábel na každú ventilovú cievku Skrat, ventily Nízkonapäťový ventil
Max. počet miest na ventily	12 pri bistabilných ventiloch 24 pri monostabilných ventiloch
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika 3 výkonové napájanie Stav kanálu na ventiloch
parametrizácia	Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Kontrola modulu
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý ventilový výstup
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 11 mA (napájanie ovládacím napätím, elektronika) Typ. 45 mA (napájanie výkonovým napätím, ventily)
Max. napájanie na jeden kanál	0,2 A
Max. celkový prúd na modul	6 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	áno
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Elektrická prípojka	3x M12x1, kódovanie A 5-pólový Zástrčka cez CPX
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok