


# Prípojovacia lišta VABM-P6-15MB-G18-M5-4

číslo dielca: 8083544

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	15 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Smer prípoja - dole
Max. počet miest na ventily	4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu	0,6 Nm
Hmotnosť výrobku	140 g
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina