


Konštrukčná zostava veka VAVC-F12-SCC-40-TP

číslo dielca: 8084032

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitý priemer DN	40
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Médium	Para Hydraulický olej na báze minerálneho oleja Inertné plyny Minerálny olej Voda filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 200 µm neutrálne kvapaliny
Poznámka k médiu	Plynné médiá sú povolené len pri prietoku ponad sedlo.
Teplota média	-30 ... 200 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	846 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnenia vretena	PTFE
Materiál sedlového tesnenia	PTFE, modifikované