


Montážna sada DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13

číslo dielca: 8085027

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| podľa normy | EN 15081 ISO 5211 |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vnútorňá dvojplochá a vonkajší šesťhran Montážna sada |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Hmotnosť výrobku | 1.970 g |
| Prípoj 1, funkcia | Výstup pohonu |
| Prípoj 1, tvar | SW22 Rozmiestnenie otvorov 10 |
| Prípoj 2, funkcia | Redukovaný výstup |
| Prípoj 2, tvar | SW17 Rozmiestnenie otvorov 07 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál spojky | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál montážneho mostíka | Oceľ |
| Materiál kotúča | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál skrutiek | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |