


Prevodovka EMGA-40-A-G5-40P

číslo dielca: 8085343

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	40 mm
Vôľá otočenia	0,35 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	7,5 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,035 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	12 Nm
Max. stupeň účinnosti	95 %
Odolnosť voči krúteniu	0,8 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	500 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS