


Prevodovka EMGA-60-A-G5-60P

číslo dielca: 8085345

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	60 mm
Vôľá otočenia	0,27 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	13.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	24 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,257 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	38 Nm
Max. stupeň účinnosti	95 %
Odolnosť voči krúteniu	1,9 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	60G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	60P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS