


Prevodovka EMGA-80-A-G3-80P

číslo dielca: 8085346

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	80 mm
Veľkosť príruby, motor	80 mm
Vôľá otočenia	0,22 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	7.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	40 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	1,409 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	64 Nm
Max. stupeň účinnosti	95 %
Odolnosť voči krúteniu	5 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	4.300 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	80G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	80P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS