

Uzatváracia skrutka NPQR-BK-G38

číslo dielca: 8085675

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Štandardný |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | Uzatváracia skrutka |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 16 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 232 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,7 MPa pri 0 - 80 °C |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | NSF C0556009 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033 | F1a |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čistočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistíte a zaistíte správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri prehlásenie o zhode NSF/ANSI 169 |
| Teplota okolia | -20 ... 150 °C |
| Menovitý uťahovací moment | 9 Nm |
| Tolerancia pre menovitý uťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 17 g |
| Typ upevnenia | Vnútorný šesťhran SW8 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G3/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál tesnenia závitú | FPM |