

Uzatváracia skrutka NPQR-BK-G12

číslo dielca: 8085676

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Uzatváracia skrutka
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 232 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,7 MPa pri 0 - 80 °C
Oddelenie vydávajúce certifikát	NSF C0556009
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čistočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistíte a zaistíte správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri prehlásenie o zhode NSF/ANSI 169
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Menovitý uťahovací moment	9 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	29 g
Typ upevnenia	Vnútrotný šesťhran SW10
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnenia závitú	FPM