


Zarážkový valec DFST-63-30-DL-Y4-A-G2

číslo dielca: 8085909

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Zdvih | 30 mm |
| priemer piesta | 63 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné Tlmič nárazov, nastaviteľný, vpredu |
| montážna poloha | vertikálny |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestna tyč s vahadlom |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Snímanie polohy sklopnej páky | pre indukčné snímače |
| Ochrana proti pretočeniu/vedenie | vodiaca tyč |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 15 mm |
| Povolená nárazová sila na vysunutú piestnu tyč | 5.000 N |
| Hmotnosť výrobku | 3.400 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál kolečka | POM |