


# Regulátor tlaku VRPA-LM-M5-Q6

číslo dielca: 8086008

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Funkcia regulátora                        | konštantný výstupný tlak<br>so sekundárnym odvzdušnením<br>so spätným prietokom |
| Pneumatická prípojka 1                    | M5  |
| Pneumatická prípojka 2                    | QS-6  |
| Typ upevnenia                             | zaskrutkovateľné  |
| Štandardný menovitý prietok               | 90 l/min  |
| Teplota okolia                            | 0 ... 60 °C   |
| Materiál telesa                           | PBT   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                    |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| Typ ovládania                             | manuálny  |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | tesniaci krúžok   |
| Nastaviteľný prvok                        | Otočné tlačítko s aretáciou   |
| Možnosť kyvného pohybu                    | 360° / nie je povolený stály kývný pohyb  |
| Ukazovateľ tlaku                          | s manometrom  |
| Rozsah regulácie tlaku MPa                | 0,1 ... 0,8 MPa   |
| Oblasť regulácie tlaku                    | 1 ... 8 bar   |
| Rozsah regulácie tlaku psi                | 14,5 ... 116 psi  |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)                     |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B2-L  |
| Trieda čistoty                            | ISO trieda 4  |
| Menovitý ťahovací moment                  | 0,8 Nm  |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment   | ± 20 %  |
| Hmotnosť výrobku                          | 29 g  |
| Materiál závitového čapu                  | Poniklovaná mosadz  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál statických tesnení               | NBR   |