


# Regulátor tlaku VRPA-LM-R14-Q8

číslo dielca: 8086013

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Pneumatická prípojka 1	R1/4
Pneumatická prípojka 2	QS-8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	130 l/min
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážna poloha	ľubovoľný
Typ ovládania	manuálny
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
Nastaviteľný prvok	Otočné tlačítko s aretáciou
Možnosť kyvného pohybu	360° / nie je povolený stály kývný pohyb
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 8 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	14,5 ... 116 psi
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Hmotnosť výrobku	49 g
Materiál závitového čapu	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnenia závitú	PTFE
Materiál statických tesnení	NBR