


Prípojovací blok VABS-P4-20S-G38

číslo dielca: 8087328

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	25 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Špeciálne vlastnosti	kompatibilné s kyslíkom podľa DIN EN 1797
Konštrukčné vyhotovenie	Smer prípoja - bočný
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak	0 ... 6 bar
Pracovné médium	Inertné plyny Vzduch Kyslík
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním Maximálna veľkosť častí 10 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-40 ... 80 °C
Teplota média	5 ... 50 °C
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	97 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná