


# Hradiaca tlmivka CAMF-C6-FD-C6-3A

číslo dielca: 8088930

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť voči skratu	nie
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 400 V
Menovité prevádzkové napätie AC	400 V
Menovitá indukčivita	5,7 mH
Tolerancia menovitej indukčivity	10 %
Sieťová frekvencia	50 ... 60 Hz
Izolačné napätie	2.500 V
Osvedčenie	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 40 °C
Spôsob ochrany	IP00
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	2.000 g
Typ upevnenia	Montážna doska, zoskrutkovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
montážna poloha	vodorovne
Elektrický prípoj 1, funkcia	Napájanie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	svorková lišta
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, prierez vodiča	4 mm <sup>2</sup>
Elektrický prípoj 2, funkcia	Napájanie
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	svorková lišta
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 2, prierez vodiča	4 mm <sup>2</sup>