


# Manometer PAGN-26-10-G18S

číslo dielca: 8088985

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                              |
|---|--------------------------------------|
| Oblasť zobrazenia [bar]                   | 0 ... 10 bar                         |
| Nominálna veľkosť manometra               | 26                                   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Manometer s valcovou pružinou        |
| Typ upevnenia                             | zabudovanie vedenia                  |
| Pracovné médium                           | Inertné plyny<br>neutrálne kvapaliny |
| Pracovný tlak Mpa                         | 0 ... 1 MPa                          |
| Pracovný tlak                             | 0 ... 10 bar<br>0 ... 145 psi        |
| faktor striedavého zaťaženia              | 0,66                                 |
| Trieda presnosti rozmerov                 | 4                                    |
| Spôsob ochrany                            | IP43                                 |
| Teplota skladovania                       | -5 ... 50 °C                         |
| Teplota média                             | -5 ... 50 °C                         |
| Teplota okolia                            | -5 ... 50 °C                         |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                         |
| Poloha prípojky                           | zadná strana centrická               |
| Pneumatická prípojka                      | G1/8 s tesniacim krúžkom             |
| Materiály v kontakte s médium             | ABS<br>Mosadz                        |
| Materiál závitového čapu                  | ABS                                  |
| Materiál telesa                           | ABS                                  |
| Materiál okienka                          | PS                                   |
| Farba púzdra                              | čierny                               |
| Hmotnosť výrobku                          | 8 g                                  |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | žiadene acetylén<br>žiadene kyslík   |