


Manometer PAGN-23-1M-G18S

číslo dielca: 8088992

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zobrazenia	0 ... 1 MPa
Nominálna veľkosť manometra	23
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,6
Trieda presnosti rozmerov	5
Spôsob ochrany	IP44
Teplota skladovania	-5 ... 50 °C
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/8 s tesniacim krúžkom
Materiály v kontakte s médiami	ABS-zosilnený Mosadz
Materiál závitového čapu	ABS-zosilnený
Materiál telesa	ABS
Materiál okienka	PMMA
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	6 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetýlén žiadene kyslík