


Paralelná montážna sada EAMM-U-65-T42-60RA-87

číslo dielca: 8093199

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	65
Vzdialenosť stredov	87 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	3.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	41,2 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,22 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	601 g
Kód rozhrania, pohon	T42
Kód rozhrania, motor in	60RA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS