


Axiálna montážna sada EAMM-A-V25-35A

číslo dielca: 8093255

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|------------------------|
| Menovitá dĺžka | 40 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 10.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,19 kgmm ² |
| Prenosný krútiaci moment | 0,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 67 g |
| Kód rozhrania, pohon | V25 |
| Kód rozhrania, motor in | 35A |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |