


# Paralelná montážna sada EAMM-U-38-V25-35A-63

číslo dielca: 8093286

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak            | Hodnota                |
|----------------------------------|------------------------|
| Velkosť                          | 38                     |
| Vzdialenosť stredov              | 63 mm                  |
| montážna poloha                  | ľubovoľný              |
| Prevodový pomer                  | 1:1                    |
| Max. počet otáčok                | 3.600 1/min            |
| LABS - konformita                | VDMA24364 - zóna III   |
| Teplota skladovania              | -20 ... 60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu        | 0 - 95 %               |
| Spôsob ochrany                   | IP40                   |
| Teplota okolia                   | 0 ... 50 °C            |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti   | 4,35 kgmm <sup>2</sup> |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,05 Nm                |
| Prenosný krútiaci moment         | 0,5 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku                 | 218 g                  |
| Kód rozhrania, pohon             | V25                    |
| Kód rozhrania, motor in          | 23AB<br>35A            |
| Materiálový údaj                 | zhoda s RoHS           |