


# Axiálna montážna sada EAMM-A-V25-42AB

číslo dielca: 8094108

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	36 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	75 g
Kód rozhrania, pohon	V25
Kód rozhrania, motor in	42AB
Materiálový údaj	zhoda s RoHS