


Sieťový filter CAMF-C6-F-C42-11A

číslo dielca: 8096894

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť voči skratu	nie
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	42 A
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 520 V
Sieťová frekvencia	0 ... 60 Hz
Izolačné napätie	2.650 V
Rozmery Š x D x V	50 mm x 295 mm x 85 mm
Osvedčenie	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 100 °C
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-25 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku	1.400 g
Typ upevnenia	Montážna doska, zoskrutkovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
montážna poloha	vodorovne
Elektrický prípoj 1, funkcia	Napájanie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	svorková lišta
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 1, prierez vodiča	10 ... 16 mm ²
Elektrický prípoj 2, funkcia	Napájanie
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	svorková lišta
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 2, prierez vodiča	10 ... 16 mm ²