

# Guľový ventil

## VZBE-1/2-T-63-F-3T-F04-M-V15V15

číslo dielca: 8096953

FESTO

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



### údajový list

| charakteristický znak                                              | Hodnota                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukčné vyhotovenie                                            | 3-cestný guľový ventil<br>T - vŕtanie                                                               |
| Typ ovládania                                                      | mechanický                                                                                          |
| Princíp tesnenia                                                   | mäkký                                                                                               |
| montážna poloha                                                    | ľubovoľný                                                                                           |
| Typ upevnenia                                                      | zabudovanie vedenia                                                                                 |
| Prípoj procesného ventilu                                          | 1/2 NPT                                                                                             |
| Ukazovateľ stavu spínania                                          | Smer drážky = smer prietoku                                                                         |
| prípojovací obraz príruby                                          | F04                                                                                                 |
| Vnútorný priemer                                                   | 12,7 mm                                                                                             |
| Menovitý priemer DN                                                | 15                                                                                                  |
| Funkcia ventilu                                                    | 3/2                                                                                                 |
| Smer prúdenia                                                      | reverzibilný                                                                                        |
| Menovitý tlak procesného ventilu                                   | 63                                                                                                  |
| Odrhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN | 9,6 Nm                                                                                              |
| podľa normy                                                        | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                            |
| Médium                                                             | Para<br>Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertné plyny<br>Voda<br>neutrálne kvapaliny |
| Teplota média                                                      | -20 ... 200 °C                                                                                      |
| Prietok Kv, T-vŕtanie, uhlové                                      | 2,8 m <sup>3</sup> /h                                                                               |
| Materiálový údaj                                                   | zhoda s RoHS                                                                                        |
| LABS - konformita                                                  | VDMA24364 - zóna III                                                                                |
| Materiál telesa                                                    | odlievanie ušľachtilej ocele                                                                        |
| Číslo materiálu pre teleso                                         | 1.4408                                                                                              |
| Materiál sedlového tesnenia                                        | PTFE                                                                                                |
| Materiál tesnení                                                   | PTFE                                                                                                |
| Materiál gule                                                      | odlievanie ušľachtilej ocele                                                                        |
| Číslo materiálu pre guľôčku                                        | 1.4408                                                                                              |
| Materiál hriadeľa                                                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                                                   |
| Číslo materiálu pre hriadeľ                                        | 1.4401                                                                                              |
| Hmotnosť výrobku                                                   | 700 g                                                                                               |
| Osvedčenie                                                         | CRN                                                                                                 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                                 | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou                                                                  |