

Jednotka úpravy vzduchu MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

číslo dielca: 8098369

★ Základný program

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Velkosť | 6 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Menovitý prietok odfuku 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min |
| Štandardný menovitý prietok | 5.300 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Kompatibilita s esterovým olejom nie je daná |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -5 ... 50 °C |
| Teplota média | -5 ... 50 °C |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1.250 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom Voliteľný: |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |