


Montážna doska VABS-B14-90-FF14

číslo dielca: 8098888

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Prípoje otočené o 90°
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	255,5 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 s pripojením NAMUR
Pneumatická prípojka 4	Príruba 1/4 s pripojením NAMUR
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina