

# Spojka

## EAMC-56-58-22-25

číslo dielca: 8099431

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	22 mm
Priemer držiaka 2	25 mm
Velkosť	56
Menovitá dĺžka	58 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	272 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS