


Odvetrávacia doska VABF-B14-M3-N14

číslo dielca: 8099627

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 80 °C
Teplota média	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	280,5 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 s pripojením NAMUR
Pneumatická prípojka 4	Príruba 1/4 s pripojením NAMUR 1/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa regulátora	Hliníková tvárna zliatina