


Ukazovateľ polohy SAMH-F12-MK-A2

číslo dielca: 8101084

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	2 snímače koncových polôh s ochranou proti explózií a vysokou IP ochranou
Pokyn pre použitie	Pri použití s ventilom so šikmým sedlom VZXA zaniká platnosť SIL certifikátu pre celý produkt.
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	151 g
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	Hliník PA - zosilnený
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III