


Závitová spojka NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

číslo dielca: 8104285

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Upevnenie hadice zverným spojom
Typ	priamy tvar
Veľkosť	Priemer 8 mm
Fluidný prípoj	UNF1/4-28
Fluidný prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 1,6 mm (1/16")
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré prichádzajú do styku s médiom
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,075 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,75 ... 6 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-10,875 ... 87 psi
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Princíp tesnenia	Tvrдый
montážna poloha	ľubovoľný
Menovitý ťahovací moment	15 Ncm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	0,53 g
Materiály v kontakte s médiom	PP
Materiál závitového čapu	PA - zosilnený
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Pokyn pre použitie	Pozri aplikačnú poznámku (k dispozícii v portále podpory na festo.sk)