


# Závitová spojka NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

číslo dielca: 8104288

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Upevnenie hadice nátrubkom
Typ	priamy tvar
Veľkosť	Priemer 8 mm
Fluidný prípoj	UNF1/4-28
Fluidný prípoj 2	pre hadicu s vnútorným priemerom 1,2 mm
Médium	Kvapalná médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré prichádzajú do styku s médiom
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,075 ... 0,4 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,75 ... 4 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-10,875 ... 58 psi
Teplota média	0 ... 35 °C
Teplota okolia	0 ... 35 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Princíp tesnenia	Tvrдый
montážna poloha	ľubovoľný
Menovitý ťahovací moment	15 Ncm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	1,06 g
Materiály v kontakte s médiom	PP
Materiál závitového čapu	PA - zosilnený
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Pokyn pre použitie	Pozri aplikačnú poznámku (k dispozícii v portále podpory na festo.sk)