

# Sada dávkovacej ihly

## VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10

číslo dielca: 8104293

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
Vonkajší priemer dávkovacej ihly	1,6 mm
Dĺžka dávkovacej ihly	60 mm
Menovitá šírka dávkovacej ihly	1,2 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Fluidný prípoj	Prípoj svorky
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré prichádzajú do styku s médiom Maximálna veľkosť častí 5 µm
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,4 MPa
Pracovný tlak	0 ... 4 bar
Štandardný menovitý prietok	18,15 l/min
Poznámka k štandardnému menovitému prietoku	V prípade poklesu tlaku z 1 -> 0 bar (plynné médiá)
Prietok Kv	0,034 m <sup>3</sup> /h
Poznámka k prietoku Kv	Pre vodu ako médium
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	4,2 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dávkovacej ihly	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu dávkovacej ihly	1.4404
Materiály v kontakte s médiom	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ