

# Sada dávkovacej ihly VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

číslo dielca: 8104296

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
Vonkajší priemer dávkovacej ihly	1,6 mm
Dĺžka dávkovacej ihly	30 mm
Menovitá šírka dávkovacej ihly	0,6 mm
Vyhotovenie dávkovacej ihly	So zúžením
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Fluidný prípoj	Prípoj svorky
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré prichádzajú do styku s médiom Maximálna veľkosť častí 5 µm
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,4 MPa
Pracovný tlak	0 ... 4 bar
Štandardný menovitý prietok	5,6 l/min
Poznámka k štandardnému menovitému prietoku	V prípade poklesu tlaku z 1 -> 0 bar (plynné médiá)
Prietok Kv	0,012 m <sup>3</sup> /h
Poznámka k prietoku Kv	Pre vodu ako médium
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	1,9 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dávkovacej ihly	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu dávkovacej ihly	1.4404
Materiály v kontakte s médiom	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ