


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D19-38AA

číslo dielca: 8105863

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1,1 Nm
Hmotnosť výrobku	121 g
Kód rozhrania, pohon	D19
Kód rozhrania, motor in	38AA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS