


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-90GA

číslo dielca: 8105944

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	1.582 g
Kód rozhrania, pohon	D60
Kód rozhrania, motor in	90GA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS