


Snímač koncové polohy SDBF-FBS-1L-PU-K-0.5-N-M8

číslo dielca: 8106576

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Typ | pre rybinovú drážku |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| meraná veličina | Pozícia |
| princíp merania | Odolný proti zmagnetizovaniu |
| Teplota okolia | -4 ... 176 °F |
| Spínací výstup | PNP |
| Funkcia spínacieho prvku | spínač |
| Spínacia doba | 4 μs |
| Max. výstupný prúd | 200 mA |
| Max. spínací výkon DC | 4,8 W |
| Pokles napätia | 1 V |
| Odolnosť voči skratu | áno |
| Rozsah pracovného napätia DC | 5 ... 28 V |
| Ochrana proti prepólovaniu | áno |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | Kábel so zásuvkou |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 3 |
| Prípojka výstupného smeru | 60° |
| Farba káblového opláštenia | čierny |
| Materiál izolácie kábla | PVC |
| Typ upevnenia | zaskrutkované napevno nasunuteľný do drážky |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Farba púzdra | transparentný |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | LED |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -20 ... 80 °C |
| Spôsob ochrany | NEMA 6 |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |