


# Svorkovnica NECC-L8G5-C1

číslo dielca: 8106756

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Výstup kábla	Priamy
Hmotnosť výrobku	3,8 g
veľkosť zväzku	1
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Výrobca Assmann WSW components GmbH
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Plug-in
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Svorkovnica
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 300 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	8 A
Nárazová pevnosť	1,6 kV
Krytie	nie
Menovitý prierez vodiča (AWG)	AWG28 - 16
Spôsob ochrany	IP20
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 115 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny