


Redukcia zdvíhu

VAVA-F12-H-H6

číslo dielca: 8107369

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Obmedzenie zdvíhu otvárania s tlmením
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Pokyn pre použitie	Pri použití s ventilom so šikmým sedlom VZXA zaniká platnosť SIL certifikátu pre celý produkt.
Spôsob ochrany	IP6X
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	249 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	EPDM
Materiál matice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tlmiča nárazov	vysokolegovaná oceľ
Materiál spojky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ