


Elektronický modul VMPA14-FB-EMG-8-S

číslo dielca: 8108547

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Nízkonapäťový ventil
Max. počet miest na ventily	4
Max. počet cievok ventilu	7
parametrizácia	Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Monitorovanie
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Rozsah jednosmerného pracovného napätia elektronika/snímače	18 ... 30 V
Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	18 ... 30 V
Vlastná spotreba prúdu pri záťažovom napätí	6,5 mA
Vlastná spotreba prúdu pri pracovnom napätí	17 mA
Maximálny počet výstupov	7
Maximálny počet vstupov	1
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	58 mA až 24 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	25 mA po 24 ms
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	áno
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Materiál telesa	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS