

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

číslo dielca: 8109393

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 60 V DC: 12 W |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK EX predpisov |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X |
| ATEX- kategória plyn | II 2G |
| ATEX- kategória prach | II 2D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Ex-Teplota okolia | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP66 |
| Hmotnosť výrobku | 580 g |
| Elektrická prípojka | Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |