

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

číslo dielca: 8109394

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Interné lstenie	Poistka
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V AC: 50/60 Hz, výkon 12 VA 24 V DC: 12 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK EX predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Oddelenie vydávajúce certifikát	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX- kategória plyn	II 2G
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex eb mb IIC T4 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-Teplota okolia	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS