


# Nástrčná päťica NEFV-V13-XX4G3-T1G3

číslo dielca: 8109877

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Typ upevnenia	S priebežným otvorom pre skrutku M3
Výstup kábla	Priamy
Hmotnosť výrobku	6,8 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	ZIF
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Plug-in
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	ZIF
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Plug-in
Elektrický prípoj 3, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 3, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 3, typ pripojenia	Zástrčka
Elektrický prípoj 3, pripojovacia technika	Špecifické kódovanie Festo
Elektrický prípoj 3, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 3, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 3, typ pripojenia	Plug-in
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 310 V
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Krytie	nie
Spôsob ochrany	IP40
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teplota skladovania	-40 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál kontaktov zástrčky	Poniklovaný a pozlátený bronz