


Axiálna montážna sada EAMM-A-D80-84AA

číslo dielca: 8110055

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	1.843 g
Kód rozhrania, pohon	D80
Kód rozhrania, motor in	84AA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS